



Plaquita de corte VNMG acabado 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2967 160404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	251732 HB7120-1
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2.5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Cantidad	50
Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2967 160404