



Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HBT020, Tamaño: 160608



Datos de pedido

Número de pedido	GG3903 160608
GTIN	4067263092568
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	250204 HBT020
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	5,5 mm
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,55 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608

Hoja de datos

Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3903 160608