

Garant

Plaquita de corte VBMT acabado 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 110302



Datos de pedido

Número de pedido	GG2855 110302
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Cantidad	50
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ min.}}$	0,15 mm
Contenido	261142 HB7010-2
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110302
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Material de corte	HM

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2855 110302