



Plaquita de corte VBMT acabado 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2855 110304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Cantidad	50
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenido	261144 HB7010-2
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Número de cambios/cortes	2

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2855 110304