

Garant**TC. T 110202, Clase: HU7310**

Datos de pedido

Número de pedido	260980 HU7310
GTIN	4045197670885
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 110202 HU7310 Clase: HU7310
Rompevirutas: AM
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,1 - 4 mm
Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 350 - 600 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Rompevirutas	AM
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	N
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo

Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TCGT 110202
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado