

**Garant**

**Plaquita de corte VBMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 160402**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG2856 160402 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado             |
| Material de corte                             | HM                  |
| Número de cambios/cortes                      | 2                   |
| Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$      | 2,5 mm              |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 140 - 400 mm/min    |
| Cantidad                                      | 50                  |
| Contenido                                     | 261150 HB7020-2     |
| Radio angular                                 | 0,2 mm              |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm        |
| Aplicación principal                          | P                   |
| Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$      | 0,15 mm             |
| Código ISO plaquita de corte                  | VBMT 160402         |
| Avance f                                      | 0,07 - 0,25 mm/rev, |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Clase              | HB7020-2                        |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido        |
| Rompevirutas       | SS                              |
| Tipo de producto   | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG2856 160402