

Garant

Plaquita de corte VBMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2856 160404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Profundidad de corte $p_{\max.}$	2,5 mm
Contenido	261152 HB7020-2
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Cantidad	50
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2856 160404