

Garant

Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2858 110304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 mm/min
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	1,75 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	261224 HB7010-2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Aplicación principal	P
Cantidad	30

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2858 110304