



Cuchilla de torneado para ranurado frontal derecha similar a DIN 4961, HSS E, Altura del mango: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	297000 12
GTIN	4045197190338
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones **soldadas**.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

HSS/E – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de torneado tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

Descripción técnica

Anchura de filo	3 mm
Altura del mango h	12 mm
Longitud total	110 mm
Anchura del mango b	8 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de producto	Cuchilla de torneado