

Garant

Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2861 110304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 mm/min
Contenido	261224 HB7010-2
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,

Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2861 110304