

HOLEX**Cuchilla de torneado para ranurado frontal derecha similar a DIN 4961, HSS E,
Altura del mango: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	297000 20
GTIN	4045197190352
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Todas las dimensiones **soldadas**.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

HSS/E – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de torneado tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

Descripción técnica

Altura del mango h	20 mm
Anchura de filo	4 mm
Longitud total	140 mm
Anchura del mango b	12 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de producto	Cuchilla de torneado