

Garant**Plaquita de corte VNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 160408****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2972 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Cantidad	30
Profundidad de corte $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Contenido	251804 HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2.5 mm

Número de cambios/cortes	4
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2972 160408