

Garant**TC. T 110204, Clase: HU7310**

Datos de pedido

Número de pedido	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Clase de artículo	21G

Descripción

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	N
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Rompevirutas	AM
Condición de corte	continuo
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TCGT 110204

Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado