



Plaquita de corte WNMG acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 080408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2976 080408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	MD
Profundidad de corte _{p.máx.}	2,75 mm
Aplicación principal	M
Profundidad de corte _{p.mín.}	0,55 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v _c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Número de cambios/cortes	6
Contenido	251964 HB7120-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Profundidad de corte a _p	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,8 mm
Cantidad	30
Clase	HB7120-1

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2976 080408