



Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 110202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3545 110202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,15 mm
Aplicación principal	M
Contenido	260950 HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento

Cantidad	50
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3545 110202