



Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 110208



Datos de pedido

Número de pedido	GG3545 110208
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte _{p máx.}	2,75 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD
Cantidad	50
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	260954 HB7140-2
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110208
Velocidad de corte v _c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Aplicación principal	M
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Recubrimiento	con revestimiento

Hoja de datos

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3545 110208