

Garant**Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 110202****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3547 110202
GTIN	4067263096856
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,15 mm
Contenido	260980 HB7130-2
Material de corte	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	3
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Profundidad de corte $p_{\max.}$	2,75 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Cantidad	30
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3547 110202