

Garant
Inserto de copiar interior, a la derecha, L1 = 21 mm, Ø Dmin: 4,2 mm


Datos de pedido

Número de pedido	270274 4,2
GTIN	4045197466525
Clase de artículo	21I

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.º 270200 – 270204.

Descripción técnica

Distancia entre puntas y centro L ₃	1,95 mm
Ø del mango d	4 mm
Ø mínimo D _{min.}	4,2 mm
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	0,75 mm
Radio R	0,15 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm/rev.
Avance f en acero < 1100 N/mm ²	0,05 mm/rev.
Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm/rev.
Longitud de voladizo L ₁	21 mm
Atributo del nombre de producto	L ₁ = 21 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	30 m/min	S
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
CuZn	adecuado	150 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		