



Plaquita de corte VBMT acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 110302



Datos de pedido

Número de pedido	GG3552 110302
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VBMT 110302
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,15 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\max.}$	1,75 mm
Radio angular	0,2 mm
Contenido	261142 HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Cantidad	30
Clase	HB7120-1

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3552 110302