

Garant

Plaquita de corte VBMT acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3552 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Contenido	261154 HB7120-1
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,5 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Cantidad	30
Clase	HB7120-1

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3552 160408