

Garant**VBGT 110301, Clase: HU7310**

Datos de pedido

Número de pedido	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	AM
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,1 mm
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Aplicación principal	N
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento

Código ISO plaquita de corte	VBGT 110301
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado