

Garant**Paquete económico RDHW 1003 MOTN, HB7505, 50 unidad****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2145 HART
GTIN	4069515046664
Clase de artículo	GGN

Descripción**Idóneo para:**

Fresas copiadoras y de planear GARANT n.º 212105 - 212140.

Contenido:

50 x 212245 HART

Nota:**Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.**Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pm\acute{a}x} = 2$ mm.**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	RDMW 12T3 MOTN
Tipo	DURO
Material de corte	MD
Contenido	50 ud.
Clase	HB7505
Avance f_z por diente	0,16 mm
Número de cambios/cortes	1

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	275 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	275 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	250 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	125 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	155 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	140 m/min	H
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones	110 m/min	H
GG(G)	adecuado	240 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2145 HART