

Garant**Paquete económico RDHX 1003 MOT, HB735, 50 unidad****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2146 UNI
GTIN	4069515046671
Clase de artículo	GGN

Descripción**Idóneo para:**

Fresas copiadoras y de planear GARANT n.º 212105 - 212140.

Contenido:

50 x 212254 UNI

Nota:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pm\acute{a}x} = 2$ mm.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	RDHX 1003 MOT
Tipo	UNI
Material de corte	MD
Contenido	50 ud.
Clase	HB735
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	330 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	255 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	180 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2146 UNI