

Garant**Inserto de ranurado interior, a la izquierda, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 6,2/1mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 270324 6,2/1 |
| GTIN | 4045197467034 |
| Clase de artículo | 21I |

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.º 270200 – 270204.

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------------|
| Ø del mango d | 6 mm |
| Ø mínimo D _{min.} | 6,2 mm |
| Distancia entre puntas y centro L ₃ | 3 mm |
| Profundidad máxima de corte t _{máx.} | 1,8 mm |
| Longitud de voladizo L ₁ | 20 mm |
| Atributo del nombre de producto | L ₁ = 20 mm |
| Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado con restricciones | 250 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | 200 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado con restricciones | 200 m/min | N |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 160 m/min | P |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|---|
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 150 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 150 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | 80 m/min | P |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | 60 m/min | P |
| Acero < 55 HRC | adecuado con restricciones | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | adecuado con restricciones | 30 m/min | S |
| GG(G) | adecuado | 90 m/min | K |
| CuZn | adecuado | 150 m/min | N |
| continuo | adecuado | | |
| irregular | adecuado con restricciones | | |
| interrumpido | adecuado con restricciones | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |