

**Garant****VB.. T 160404, Clase: HU7310**

## Datos de pedido

Número de pedido	261232 HU7310
GTIN	4045197696250
Clase de artículo	21G

## Descripción

VB.. T 160404 HU7310 Clase: HU7310

Rompevirutas: AM

Tolerancia: G

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 4 mmAvance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 350 - 600 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 m/min
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicación principal	N

Radio angular	0,4 mm
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	VBGT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado