

**Garant****VB.. T 160408, Clase: HB7310**

## Datos de pedido

Número de pedido	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Clase de artículo	21G

## Descripción

VB.. T 160408 HB7310 Clase: HB7310  
Rompevirutas: AM  
Tolerancia: G  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 350 - 600 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	N
Rompevirutas	AM
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 m/min
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBGT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado