

**HOLEX®**
**TCMT 110204 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261020 HBX020
GTIN	4045197671226
Clase de artículo	22D

**Descripción**

TCMT 110204 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

 Avance  $f$ : 0,06 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 300 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 300 m/min
Avance $f$	0,06 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Aplicación principal	P
Clase	HBX020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Número de cambios/cortes	3
Asignación de plaquitas	neutro