

Garant
Inserto de mandrinar interior, a la izquierda, L1 = 21 mm, Ø Dmin: 3,2mm

Datos de pedido

Número de pedido	270246 3,2
GTIN	4045197466365
Clase de artículo	21I

Descripción
Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.º 270200 – 270204.

Descripción técnica

Distancia entre puntas y centro L_3	1,45 mm
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	0,15 mm
Ø mínimo $D_{min.}$	3,2 mm
Ø del mango d	4 mm
Radio R	0,15 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/rev.
Avance f en acero < 1100 N/mm ²	0,017 mm/rev.
Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/rev.
Longitud de voladizo L_1	21 mm
Atributo del nombre de producto	$L_1 = 21$ mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
--	-----	-------	------------

Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	30 m/min	S
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
CuZn	adecuado	150 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		