

Garant

Cono de sujeción plano combinado, fino Forma ADB, SK 40 A = 100, Ø de sujeción D1: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	300422 12
GTIN	4045197287632
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

· **Tolerancia de taladrado D₁ en H4 (más precisa que DIN).**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Con RFID/perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 1835 forma B + E y DIN 6535 forma HB + HE.

Suministro:

Incluye tornillo de sujeción de articulación esférica **para sistema Weldon y Whistle-Notch** y tornillo de tope perforado.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835, tornillo de amarre de recambio 309905 M6, 309905 M8.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø D ₃	22 mm
Ø de sujeción D ₁	12 mm
Ø D ₂	17 mm
Ø exterior D	34,22 mm

Adaptador	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/300422-12>