

Garant**VC. T 110304, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	261454 HB7020
GTIN	4045197699824
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 110304 HB7020 Clase: HB7020
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	SM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Aplicación principal	P
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado