

Garant

Plaquita de perfil total 55° interior, derecha, HB7010, Cantidad de pasos / pulgadas: 19

**Datos de pedido**

Número de pedido	270820 19
GTIN	4045197370709
Clase de artículo	21J

Descripción**Ejecución:**

- **Estabilidad máxima de las aristas de corte, por ser una plaquita de corte robusta y negativa.**
- **Intervalo de empleo amplio gracias a una geometría rompevirutas optimizada universal.**
- **Máxima precisión de repetición, ya que están sinterizadas y rectificadas con precisión.**
- **Los siguientes tamaños de plaquita son compatibles con otros fabricantes:**

Tam. 9,3 (L), 2 filos: 5 mm (IC)

Plaquita de perfil total 55° para rosca interior según la norma B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228 / 1: 1982, clase de tolerancia Medium Class A. Se corta a la vez el Ø interior.

Descripción técnica

Número de hilos / pulgada	19
Material de corte	MD
Aplicación interior/exterior	Interior
Tipo de boca	derecha

Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Clase	HB7010
Tipo de rosca	BSW
Tipo de rosca	BSP
Tipo de rosca	BSW-LH
Tipo de rosca	G
Tipo de rosca	G-LH
Tipo de rosca	BSP-LH
Ángulo de flanco	55 grados
Espesor	2,42 mm
Tam. de plaquita L	9,3 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	130 m/min	K

CuZn	adecuado con restricciones	150 m/min	N
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		