


Garant
Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 20/16 mm

Datos de pedido

Número de pedido	271992 20/16
GTIN	4045197654472
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Suministro:

Con calzo 1,5°.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Anchura de función L₄: 20 mm

Longitud de la cabeza L₁: 30 mm

Longitud total L: 89 mm

Tornillo de amarre para plaquita de roscar: 279810 2

Calzo 1,5°: 272610 1,5

Tornillo de apriete para calzo: 279824 1

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 2
Tornillo de apriete para calzo	279824 1

Calzo 1,5°	272610 1,5
Adecuado para el tamaño de la placa	16 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	89 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo de amarre	272500
Tornillo para calzo	272540
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Calzo para soporte de torneado de apriete Ángulo de inclinación 1,5 Grado	272610 1,5