

Garant
Soporte para tronzar eco, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/5mm

Datos de pedido

Número de pedido	273830 20/5
GTIN	4045197576224
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136.

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con $t_{\text{máx}}$ (5×anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	40,5 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx}}$	25 mm
Ancho de tronzado w	5 mm
Anchura de función L_4	21,5 mm
Tornillo	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Longitud total L	99,5 mm
Serie	Eco

Anchura del mango b	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX30	674248 TX30
Tornillo ajuste Tipo 7	279815 7
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600