


Garant
Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 25/22 mm

Datos de pedido

Número de pedido	271992 25/22
GTIN	4045197654595
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Suministro:

Con calzo 1,5°.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 36 mm

Longitud total L: 107,5 mm

Tornillo de amarre para plaquita de roscar: 279810 3

Calzo 1,5°: 272616 1,5

Tornillo de apriete para calzo: 279824 2

Descripción técnica

Adecuado para el tamaño de la placa	22 mm
Tornillo de apriete para calzo	279824 2
Tamaño del mango	25 mm

Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 3
Calzo 1,5°	272616 1,5
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	107,5 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo para calzo	272550
Tornillo para calzo Tipo 2	279824 2
Tornillo de amarre Tipo 3	279810 3
Calzo para soporte de torneado de apriete Ángulo de inclinación 1,5 Grado	272616 1,5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre	272510