

Garant
Soporte para tronzar eco, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/2mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273831 20/2 |
| GTIN | 4045197517227 |
| Clase de artículo | 21W |

Descripción
Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136.

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con $t_{\text{máx}}$ (5×anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descripción técnica

| | |
|--|-----------------------|
| Tornillo | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Profundidad de escotadura $t_{\text{máx}}$ | 10 mm |
| Anchura de función L_4 | 21,5 mm |
| Ancho de tronzado w | 2 mm |
| Longitud de la cabeza L_1 | 33,5 mm |
| Longitud total L | 92,5 mm |
| Serie | Eco |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Anchura del mango b | 20 mm |
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | sí |
| Posibilidad de tronzado axial | no |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Varilla de 8 mm, con imánCon asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm | 659874 50 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm | 659906 1600 |
| Tornillo ajuste Tipo 6 | 279815 6 |
| Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm | 659957 1600 |