



## Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/16 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	261120 25/16
GTIN	4960664585595
Clase de artículo	25U

### Descripción

#### Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango  $D_s$ : 25 mm

Código ISO Soporte: A25S SVUBR/L16

Interfaz / punto separación: 25 mm

Ángulo de ajuste  $\kappa$ : 93 grados

Plaquita de corte adecuada: VB.. 1604..

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 34 mm

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Tornillo para calzo	269014 1
Desplazamiento central $L_3$	20,5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	34 mm
Interfaz / punto separación	25 mm
Calzo	269006 1
Código ISO Soporte	A25S SVUBR/L16
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de voladizo $L_1$	100 mm

Tornillo para plaquita	269022 7
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	24 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Calzo	269055
Tornillo para calzo	269203
Tornillo de amarre	269411
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 7	269022 7
Calzo Tipo 1	269006 1
Tornillo para calzo Tipo 1	269014 1