

Garant

Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / plaquita L: 16/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	271991 16/16
GTIN	4045197654434
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Suministro:

Con calzo 1,5°.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Anchura de función L₄: 16 mm

Longitud de la cabeza L₁: 27 mm

Longitud total L: 74 mm

Tornillo de amarre para plaquita de roscar: 279810 2

Calzo 1,5°: 272600 1,5

Tornillo de apriete para calzo: 279824 1

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Tornillo de apriete para calzo	279824 1

Calzo 1,5°	272600 1,5
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 2
Adecuado para el tamaño de la placa	16 mm
Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L	74 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo para soporte de torneado de apriete Ángulo de inclinación 1,5 grados	272600 1,5
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre	272500
Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10