

**HOLEX®**
**TCMT 16T308 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261030 HBX130
GTIN	4045197671288
Clase de artículo	22D

**Descripción**

TCMT 16T308 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

 Avance  $f$ : 0,06 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

**Descripción técnica**

Rompevirutas	MM
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Avance $f$	0,06 - 0,3 mm/rev,
Clase	HBX130
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	3
Asignación de plaquitas	neutro