

**VBMT 110304, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 140 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Rompevirutas	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Número de cambios/cortes	2

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado