


**VBMT 110308, Clase: CA510**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 261176 CA510  |
| GTIN              | 4960664699803 |
| Clase de artículo | 25E           |

**Descripción**

VBMT 110308 CA510 Clase: CA510  
 Rompevirutas: HQ  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 140 - 450 m/min

**Descripción técnica**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Rompevirutas                                  | HQ                  |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 140 - 450 m/min     |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 2 mm          |
| Radio angular                                 | 0,8 mm              |
| Condición de corte                            | continuo            |
| Aplicación principal                          | P                   |
| Avance $f$                                    | 0,05 - 0,25 mm/rev, |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Clase                        | CA510                           |
| Asignación fino/desbaste     | Acabado                         |
| Material de corte            | MD                              |
| Código ISO plaquita de corte | VBMT 110308                     |
| Número de cambios/cortes     | 2                               |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |