

Garant

Inserto de ranurado axial interior micro, a la derecha, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/3mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 270360 6,2/3 |
| GTIN | 4045197467256 |
| Clase de artículo | 211 |

Descripción**Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 270200 – 270204.

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------------|
| Distancia entre puntas y centro L ₃ | 2,95 mm |
| Ø mínimo D _{min.} | 6,2 mm |
| Ø del mango d | 6 mm |
| Profundidad máxima de corte t _{máx.} | 6 mm |
| Radio R | 0,1 mm |
| Serie | Micro |
| Longitud de voladizo L ₁ | 15 mm |
| Atributo del nombre de producto | L ₁ = 15 mm |
| Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado con restricciones | 250 m/min | N |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|---|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | 200 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado con restricciones | 200 m/min | N |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 160 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 150 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 150 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | 80 m/min | P |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | 60 m/min | P |
| Acero < 55 HRC | adecuado con restricciones | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | adecuado con restricciones | 30 m/min | S |
| GG(G) | adecuado | 90 m/min | K |
| CuZn | adecuado | 150 m/min | N |
| continuo | adecuado | | |
| irregular | adecuado con restricciones | | |
| interrumpido | adecuado con restricciones | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |