


CCMW 09T304, KBN35M, Tipo: ME

Datos de pedido

Número de pedido	265636 ME
GTIN	4960664543953
Clase de artículo	25H

Descripción
Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT. MultiEdge; 2 filos por plaquita.

Clase: KBN35M

Ejecución de la arista de corte: ME

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f : 0,08 - 0,15 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 200 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,08 - 0,15 mm/rev,
Ejecución de la arista de corte	ME
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 200 m/min

Clase	KBN35M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CBN
Código ISO plaquita de corte	CCMW 09T304
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	KBN35M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado		
seco	adecuado		