

Garant
Plaquita de tronzar neutro, CU7033, Ancho de tronzado w: 2,2mm

Datos de pedido

Número de pedido	273300 2,2
GTIN	4045197143396
Clase de artículo	21J

Descripción
Aplicación:

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Radio angular: 0,2 mm

 Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,07 mm/rev,

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2,2 mm
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,07 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	CU7033
Número de cambios/cortes	1

Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	P
continuo	adecuado		
seco	adecuado		