


**Garant**
**Plaquita de tronzado/ranurado, HU7310, Ancho de tronzado w: 2mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	273697 2
GTIN	4045197580405
Clase de artículo	21L

**Descripción**

Plaquita de tronzado/ranurado 2 mm Tolerancia ancho de tronzado w:  $\pm 0,03$  mm  
 Avance f: 0,05 - 0,15 mm/rev,

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,03$ mm
Avance f	0,05 - 0,15 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	N
Aplicación secundaria	Ti
Condición de corte	continuo
Clase	HU7310
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2

Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	350 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	350 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		