



Plaquita de corte WNMG acabado 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 060408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2980 060408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	251954 HB7130-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Cantidad	50
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{\max.}$	2,75 mm
Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Hoja de datos

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2980 060408