

Garant

Plaquita de corte VCMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 110302



Datos de pedido

Número de pedido	GG2868 110302
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte _{p máx.}	1,75 mm
Profundidad de corte _{p mín.}	0,15 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Cantidad	50
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a _p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v _c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110302
Contenido	261364 HB7020-2
Aplicación principal	P

Tolerancia	M
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2868 110302