

Garant

Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 080412



Datos de pedido

Número de pedido	GG2983 080412
GTIN	4067263094975
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	30
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Contenido	252072 HB7130-2
Radio angular	1,2 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,75 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	6
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2983 080412