

Garant**Plaquita de tronzado/ranurado, CU7025, Ancho de tronzado w: 2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273698 2
GTIN	4045197579010
Clase de artículo	21J

Descripción**Ejecución:**

Rompevirutas para \varnothing pequeños y reducción de la fuerza de corte.

Descripción técnica

Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,03$ mm
Ancho de tronzado w	2 mm
Avance f	0,05 - 0,15 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	CU7025
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro

Tipo de producto

Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
continuo	adecuado		
seco	adecuado		