

Garant

Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 060408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2984 060408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	30
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Radio angular	0,8 mm
Contenido	252064 HB7140-2
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Recubrimiento	con revestimiento

Hoja de datos

Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2984 060408