

**Plaquita de corte DNMG desbaste 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 150608****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2437 150608
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 290 mm/min
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3,75 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Contenido	250862 HB7035-2
Número de cambios/cortes	4
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2437 150608
